


ドラム式洗濯機用防振材ビブラフォーム <SD650>

その振動解決します！



ドラム式洗濯機振動実験

	振動計 MAX 値 (dB)		
	X 軸	Y 軸	Z 軸
防振材無し	65.8	61	79.7
他社製品	59.5	58.3	79.8
ビブラフォーム SD650	49.3	43.8	71.8




＼ドラム式洗濯機専用防振材／

カットくん

- ◎ドラム式洗濯機専用の防振材として開発しました
- ◎ドラム式洗濯機使用時の振動を**カット**します
 - *完全に振動音がなくなる訳ではございません
- ◎世界一のゴム技術を持つドイツ生まれの高性能防振材「ビブラフォーム」を使用
- *12種類の防振材で振動実験を行い最も実験結果が良かった材質グレードで製品化しました

ご使用方法



- ・上面(黒色)を上にして、ドラム式洗濯機をその上に置いて下さい
- ・ドラム式洗濯機の脚は、防振材の中央にくるように設置して下さい

